

光ネットワークで活躍するNTTRECの光測定機器【仕様】

【局内で使用される主な光測定器】

【心線対照器（送信部）】

	光 源					
	損失測定					
	心線対照光源(270Hz)					
	0.85μm	1.30μm	1.31μm	1.49μm	1.55μm	1.65μm
① 光ファイバ心線対照器用光源 (FSL-20T)			○		○	
② AQ4270-01 LD光源			○		○	
③ AQ4280A LD光源			○		○	
④ AQ4280B LD光源			○	○	○	
⑤ 光ファイバ識別機用光源 ID-L/DA					○	

※受信部を組み合わせて
使用します。⑥～⑯