

# 融着接続機 / 工具

## 融着接続機 [多心用]

ハンディ  
シリーズ  
NEXT

### 小型融着接続機 [TYPE-201eシリーズ]



好評のTYPE-201シリーズがバージョンアップしました。

- 旧型機 (TYPE-25eM) から約40%の小型化、約50%の軽量化。
- タッチパネルと直感的GUIで簡単操作。
- 耐環境性を向上。防塵、防滴、耐衝撃、耐風特性 (15m/sドロップ融着時含む)、接続回数100回 (BU-12L使用時) を実現。
- ドロップ中間接続 (1心~2心) 対応。
- ヘルプ動画機能搭載。
- インターネット経由で最新ソフト変更、リモート保守サポート機能を搭載。
- 標準補強時間を高速化 (約30秒) **NEW**
- 本体充電機能を追加 **NEW**



小型ハードケース  
CCT-201

WT-201

WT-201FK



写真はTYPE-201e-M4

### 標準構成

品名	品番	数量	TYPE -201e	
			VS	M4
本体	TYPE-201e-M4	1台	—	●
	TYPE-201e-VS	1台	●	—
バッテリー	BU-12S	1個	●	●
バッテリー充電器	BC-12 *4	1個	●	●
電極棒 (予備)	ER-11	1組 (2本)	●	●
取扱説明書CD-ROM	—	1部	●	●
収納ケース	CCT-201	1個	●	●
V溝清掃治具	VGT-2	1本	●	●
USB ケーブル	—	1本	●	●
ファイバホルダ	FHS-02S	1組	●	—
	FHM-4E	1組	—	●

※4 バッテリー充電器 (BC-12) には、ACアダプタ (ADC-1340)、電源コード (PC-AC (4)) を含む。

### アクセサリ

品名	品番	TYPE-201e		備考	参照 ページ
		VS	M4		
ファイバカッタ	FC-7R-M	●	●	単心~8心テープ用ハンディ光ファイバカッタ (カスプ兼用)	→p.120
	FC-7R-F	●	●	単心~8心テープ用ハンディ光ファイバカッタ	
	JR-25	●	●	単心用ジャケットリムーバ	
ジャケットリムーバ	JR-6	—	●	テープ心線用ホットジャケットリムーバ	
	JR-26-D	●	●	ドロップ・細径インドアケール用ジャケットリムーバ (プレート含む)	→p.121
	JR-26-D用プレート	●	●	JR-26-Dと使用0.5mm及び0.25mm被覆除去	
ファイバ保護スリーブ	FPS-1	●	●	単心用、スリーブ長:60mm	
	FPS-40	●	●	単心用、スリーブ長:40mm	
	FPS-5	●	●	単心~8心用、スリーブ長:40mm	
	FPS-D60	●	●	単心用、ドロップ・細径インドアケール用スリーブ長:60mm外被接続部補強用熱収縮スリーブ	→p.122
	FPS-2D60	—	●	2心用、ドロップ・細径インドアケール用スリーブ長:60mm外被接続部補強用熱収縮スリーブ	

### 本体オプション

品名	品番	TYPE-201e		備考	参照 ページ
		VS	M4		
電極棒	ER-11	●	●	TYPE-201e 用電極棒	→p.124
	CC-201	●	●	ハードケース	
収納ケース	CCT-201	●	●	小型ハードケース	
	BU-12S	●	●	標準バッテリー	
バッテリー	BU-12L	●	●	大容量バッテリー	→p.124
	BC-12 *5	●	●	BU-12S / BU-12L用	
バッテリー充電器	ADC-1340 *6	●	●	TYPE-201e本体 用	
ACアダプタ	FCT-201	●	●	ファイバ保護スリーブ冷却用	
冷却トレー	HR-3	●	●	アルコール容器	
ハンドラップ	WT-201	●	●	スライド機構付き小型作業台	
	WT-201FK	●	●	融着接続作業に必要な工具一式を収納可能な折りたたみ式作業台	
作業台	FHS-02S	●	●	φ0.25mm単心用	
	FHS-05	●	●	φ0.5mm単心用	
	FHS-09	●	●	φ0.9mm単心用	
	FHM-2	—	●	2心テープ用	
	FHM-4E	—	●	4心テープ用	
	FHM-05-4	—	●	φ0.5mm単心4本一括接続用	→p.125
ファイバホルダ	1SM-D	●	●	最大厚さ2.0~3.1mm (支持線を除く) の0.25mm単心ドロップケーブル (単心接続)	
	1SM-ST	●	●	最大厚さ2.0mm×幅1.6mm (支持線を除く) の0.25mm単心細径インドアケール (単心接続)	
	2SM-D	—	●	最大厚さ2.0~3.1mm (支持線を除く) の0.25mm2心ドロップケーブル及び2心テープケーブル (2心接続)	
	Lynx2-UML-S	●	●	コード/φ0.9mm心線用	
搬送治具	TRT-201	●	●	ドロップ・細径ケーブル搬送時の捻れ防止用	

※5 バッテリー充電器 (BC-12) には、ACアダプタ (ADC-1340)、電源コード (PC-AC (4)) を含む。

※6 ACアダプタ (ADC-1340) には、電源コード (PC-AC (4)) を含む